



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 27X32mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 617600 27X32 |
| GTIN | 4018754085187 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyörästetty pinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------|
| Avainkoko ₂ | 32 mm |
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 38,5 mm |
| suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$ | 12,8 mm |
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 45,5 mm |
| Avainkoko ₁ | 27 mm |
| Avaimen pituus L | 320 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 0 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromiterässeosta |
| Pinta | kromattu (hilseilemätön) |

Tuotetyyppi

Ruuviavain