



## Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 8X10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	13,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	6 mm
Avainkoko $_1$	8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	16 mm
Avainkoko $_2$	10 mm
Avaimen pituus L	115 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain