



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 14X15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelifille kromattu, pyöristetty pinta.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	7,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	23 mm
Avaimen pituus L	165 mm
Avainkoko $_2$	15 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	21,5 mm
Avainkoko $_1$	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain