



Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 10X11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	6 mm
Avainkoko a_1	10 mm
Avainkoko a_2	11 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	17 mm
Avaimen pituus L	130 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	16 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain