

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 30X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 30X32
GTIN	4045197161048
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	44 mm
Avainkoko ₂	32 mm
Avainkoko ₁	30 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	48 mm
Avaimen pituus L	360 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

