



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 30X34mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 30X34
GTIN	4018754021437
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyörästetty pinta.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	48,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	43 mm
Avainkoko $_2$	34 mm
Avainkoko $_1$	30 mm
Avaimen pituus L	325 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	13,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain