

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 12X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	12 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	19 mm
Avaimen pituus L	144 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	21 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	6,8 mm
Avainkoko ₂	13 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain