



Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 24X27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 897 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	34,3 mm
Avainkoko $_2$	27 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	38,6 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	16 mm
Avaimen pituus L	376 mm
Avainkoko $_1$	24 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

