



## Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 6X7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	9,5 mm
Avainkoko $_1$	6 mm
Avaimen pituus L	170 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	10,8 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	7 mm
Avainkoko $_2$	7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

