

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 13X17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko $1$	13 mm
Avainkoko $2$	17 mm
Avaimen pituus L	165 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	20,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	25,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain