



Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	643300 10
GTIN	4018754007004
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Tekninen kuvaus

Kuusikulma	10 mm
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Pituus	140 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy