



Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 14X15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	14 mm
Avainkoko ₂	15 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	21,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	23 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	7,5 mm
Avaimen pituus L	159 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain