



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 18X21mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 18X21
GTIN	4018754021352
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	9,8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	30,5 mm
Avainkoko $_2$	21 mm
Avaimen pituus L	210 mm
Avainkoko $_1$	18 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	26,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain