



Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 12X13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 897 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Tekninen kuvaus

Avainkoko a_2	13 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	10,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	17,3 mm
Avaimen pituus L	203 mm
Avainkoko a_1	12 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	18,6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

