



## Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 19X22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**STAHLWILLE** – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

**STAHLWILLE** – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelimille kromattu, pyöristetty pinta.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko $a_2$	22 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	10,8 mm
Avainkoko $a_1$	19 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	32,4 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	29 mm
Avaimen pituus L	210 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain