



Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä kuulapää, Kuusikulma: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	643450 6
GTIN	4018754007349
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

Ruuvien vääntämiseen enintään 25°:n kulmassa.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643439

Tekninen kuvaus

Pituus	100 mm
Kuusikulma	6 mm
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
kuulapää	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

