

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 6X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	100 mm
Avainkoko a_1	6 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	12 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	10,5 mm
Avainkoko a_2	7 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	4,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain