



## Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, Torx®-profiili: TX20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643650 TX20
GTIN	4018754006649
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643629

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Pituus	55 mm
Profiilimitta A	3,8 mm
Torx®-profiili	TX20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

