



Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, Torx®-profiili: TX25



Tilaustiedot

Tilausnumero	643620 TX25
GTIN	4045197562500
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voimavälityksen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisten nelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Profiilimitta A: 4,4 mm

vääntöpuolen Ø: 22 mm

Pituus: 55 mm

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	TX25
Pituus	55 mm
vääntöpuolen Ø	22 mm
Profiilimitta A	4,4 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

