



Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, Torx®-profiili: TX30



Tilaustiedot

Tilausnumero	643650 TX30
GTIN	4018754006670
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643629

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Pituus	55 mm
Torx®-profiili	TX30/152
Profiilimita A	5,5 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

