

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 30X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko $a_2$	32 mm
Avainkoko $a_1$	30 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	43 mm
Avaimen pituus L	318 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	48,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	12,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain