

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 16X18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	24,5 mm
Avaimen pituus L	169 mm
Avainkoko $_1$	16 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	25,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	7,8 mm
Avainkoko $_2$	18 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain