

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 18X21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 18X21
GTIN	4045197441935
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	30,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	9,8 mm
Avainkoko $_2$	21 mm
Avainkoko $_1$	18 mm
Avaimen pituus L	194 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	26,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain