

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	10,8 mm
Avaimen pituus L	204 mm
Avainkoko $_1$	19 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	32,4 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	29 mm
Avainkoko $_2$	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain