



## Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 60mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619000 60
GTIN	4018754023233
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.  
Erittäin ohutseinämäinen lenkki, mittatarkat avainkoot - soveltuu ahtaisiin paikkoihin. Lenkki on korkeampi kuin standardimutterit - ei kiinni juuttumisen vaaraa. Kaikkia ruuveja kestävämpi.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, maalattu vihreäksi.

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	300 mm
Renkaan korkeus h	42 mm
Avainkoko	60 mm
Lenkin Ø D	82,5 mm
Standardi	DIN 7444
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	vihreä maalipinta
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

