



KM-sahanteriä, Ø 150×20 mm, Hampaiden lukumäärä: 34



Tilaustiedot

Tilausnumero	078206 34
GTIN	45242510283
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Käyttö:

Soveltuu metallimateriaalille.

Sopii :

Akkukäyttöinen metallipyörösaha nro 078207 M18FMCS.

Porauksen Ø: 20 mm

hampaiden lukumäärä: 34

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	140 mm
Porauksen Ø	20 mm
hampaiden lukumäärä	34