



12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 1.7/8tuuma



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 644600 1.7/8 |
| GTIN | 4018754009480 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3120-D 20

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------------------------|
| Pituus | 76 mm |
| Ø poistopuolella | 63,5 mm |
| Avainkoko | 1.7/8 tuuma |
| Vääntönelikulma | 3/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine | kromiteräseosta |
| Pinta | krominiklatu |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

