



Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä, Kuusikulma: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627320 3
GTIN	4013288111296
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistua, **Hex-plus-profiili**, joka estää ruuvin pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

Tekninen kuvaus

Kannan pituus	123×21 mm
Kuusikulma	3 mm
Valmistajamerkintä	3950 PKL
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

627255 9

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille
Kiinnityspaikkojen määrä 9
