



## Kuusiokoloavainsarja, taivutettu Ruostumaton teräs, Hex-Plus, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627350 9
GTIN	4013288192332
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

**Malli:**

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.  
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiöjääkarkaistu, **Hex-plus-profiili**.

**Sisältö:**

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627320: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Säilytykseen: Muoviteline

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Valmistajamerkintä	3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 3 mm	627320 3
---	----------

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 5 mm	627320 5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 1,5 mm	627320 1,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 2,5 mm	627320 2,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 6 mm	627320 6
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 2 mm	627320 2
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 10 mm	627320 10
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 8 mm	627320 8
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jaloterästä Kuusikulma 4 mm	627320 4