



Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä, Kuusikulma: 5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 627320 5 |
| GTIN | 4013288111319 |
| Tuoteluokka | 63F |

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistua, **Hex-plus-profiili**, joka estää ruuvien pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kannan pituus | 154×27 mm |
| Kuusikulma | 5 mm |
| Valmistajamerkintä | 3950 PKL |
| Raaka-aine | INOX |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Pitkä malli | kyllä |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |

Tarvikkeet

627255 9

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille
Kiinnityspaikkojen määrä 9
