



## Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä, Kuusikulma: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627320 8
GTIN	4013288111340
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.  
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistua, **Hex-plus-profiili**, joka estää ruuvien pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

### Tekninen kuvaus

Kannan pituus	195×37 mm
Kuusikulma	8 mm
Valmistajamerkintä	3950 PKL
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

627255 9

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille  
Kiinnityspaikkojen määrä 9

---