



## Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 14X17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619200 14X17
GTIN	4018754015344
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

**Standardi:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	10,5 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	26 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	30 mm
Avaimen pituus L	200 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	12 mm
Avainkoko $a_2$	17 mm
Avainkoko $a_1$	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
avoin rengas	kyllä
Tuotetyppi	Ruuviavain