



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 17X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619200 17X19
GTIN	4018754021956
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	12 mm
Avaimen pituus L	220 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	13 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	30 mm
Avainkoko a_2	19 mm
Avainkoko a_1	17 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	33 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
avoin rengas	kyllä
Tuotetyppi	Ruuviavain