



Putkihylsyavain, Avainkoko: 6X7mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 620120 6X7 |
| GTIN | 4045197438027 |
| Tuoteluokka | 62C |

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Reiän vääntö-tangon Ø | 6,3 mm |
| Avainkoko ₁ | 6 mm |
| Avainkoko ₂ | 7 mm |
| Standardi | DIN 896 B |
| Raaka-aine | Nuorrutusteräsputki, kromattu |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm | 621800 245 |
| Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm | 621800 180 |
| Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 6X160 mm | 621600 6X160 |
| Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm | 621800 175 |