

**Putkihylsyavain, Avainkoko: 8X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	620120 8X10
GTIN	4045197438041
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutesteräsputki, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	10 mm
Avainkoko ₁	8 mm
Kokonaispituus	120 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	6,3 mm
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutesteräsputki, kromattu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	621600 6X160
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180