

**Putkihylsyavain, Avainkoko: 10X11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	620120 10X11
GTIN	4045197438058
Tuoteluokka	62C

**Kuvaus****Malli:**

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

**Standardi:**

**DIN 896 B**

**Raaka-aine:**

Nuorrutesteräsputki, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>1</sub>	10 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	6,3 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	11 mm
Kokonaispituus	120 mm
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutesteräsputki, kromattu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

**Tarvikkeet**

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	621600 6X160
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180