



## Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 11X13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

#### Standardi:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko $a_2$	13 mm
Avainkoko $a_1$	11 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	10 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	9 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	24 mm
Avaimen pituus L	170 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	21,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
avoin rengas	kyllä
Tuotetyppi	Ruuviavain