



Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 30X32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko a_2	32 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	19 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	20,5 mm
Avaimen pituus L	297 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	50,4 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	52,4 mm
Avainkoko a_1	30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain