



## Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 9X11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	619705 9X11
GTIN	4045197673336
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10°.

Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas – koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

**Standardi:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	8,5 mm
Avaimen pituus L	153 mm
Avainkoko $a_1$	9 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2\max$	21,4 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	8 mm
Avainkoko $a_2$	11 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1\max$	19,4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3118 / ISO 3318
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain