

**Putkihylsyavain, Avainkoko: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	620120 19X22
GTIN	4045197438157
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutesteräsputki, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	22 mm
Avainkoko ₁	19 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	12,5 mm
Kokonaispituus	170 mm
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutesteräsputki, kromattu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 12X250 mm	621600 12X250
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245