



Nivelhaka-avain, jaloterästä nokalla, Mutterin ulko-Ø: 35-60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627990 35-60
GTIN	4020772052195
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Nirosta jaloterästä, ruostumaton.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	210 mm
Mutterin ulko-Ø	35 - 60 mm
tyyppi	775
Valmistajamerkintä	775NI
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Haka-avain