

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti,
Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650052 10
GTIN	4045197214614
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

Etu:

Ruuvi lukitaan luotettavasti jousilaakeroidulla magneetilla. Samanaikaisesti varmistetaan, että ruuvin pää tarttuu aina täydellisesti. Auki väännetty ruuvi tai mutteri voidaan poistaa helposti jousen avulla.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Pituus	50 mm
Avainkoko	10 mm
Ø poistopuolella	15 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy