

**Nivelhaka-avain tappi, Suurin Ø / tapin Ø: 60/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628100 60/4
GTIN	4020772053079
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, tapit.

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	205 mm
suurin Ø	60 mm
Mutterin ulko-Ø	35 - 60 mm
Tapin Ø	4 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	776C
Tuotetyyppi	Haka-avain