



Nivelhaka-avain, jaloterästä nokalla, Mutterin ulko-Ø: 90-155mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627990 90-155
GTIN	4020772052218
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Nirosta jaloterästä, ruostumaton.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	335 mm
Mutterin ulko-Ø	90 - 155 mm
tyyppi	775
Valmistajamerkintä	775NI
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Haka-avain