



## Nivelhaka-avain, jaloterästä nokalla, Mutterin ulko-Ø: 155-230mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627990 155-230
GTIN	4020772052225
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, nokka.  
Nirosta jaloterästä, ruostumaton.

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

### Tekninen kuvaus

Mutterin ulko-Ø	155 - 230 mm
Kokonaispituus	460 mm
tyyppi	775
Valmistajamerkintä	775NI
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Haka-avain