

**Nivelhaka-avain tappi, Suurin Ø / tapin Ø: 155/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628100 155/6
GTIN	4020772053093
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, tapit.

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Tekninen kuvaus

suurin Ø	155 mm
Kokonaispituus	335 mm
Mutterin ulko-Ø	95 - 155 mm
Tapin Ø	6 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	776C
Tuotetyyppi	Haka-avain