



## Haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 205/220mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	628400 205/220
GTIN	4020772054755
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.  
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

**Huomautus:**

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	470 mm
Mutterin ulko-Ø	205 - 220 mm
tyyppi	1810A
Valmistajamerkintä	DIN 1810A
Tuotetyyppi	Haka-avain