



Kaksoisnivelavain, Avainkoko: 17X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; tiukatoleranssinen avainkoko; 12-kulm. Työntöjousen ansiosta päät pysyvät valitussa asennossa.

Kestävä kaksois-T-varsiprofiili; ohutseinäiset, syvät päät ja AS-Drive-profiili. Liikkuvat päät (säädettävissä jopa 220°).

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, kromattu, pyöristetyt reunat (ei teräviä särmiä).

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	250 mm
Pään Ø D ₁	23,7 mm
Pään Ø D ₂	26,3 mm
Avainkoko ₁	17 mm
Avainkoko ₂	19 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain