



Timanttioikaisin MK0-kiinnitys, Timanttipaino: 0,7kt



Tilaustiedot

Tilausnumero	599710 0,7
GTIN	9003175135684
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan **kertakäyttöisiä**, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista).

Avaintason ansiosta helppo irrottaa. Kertakäyttöinen **yksijyväinen** timanttioikaisin.

Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2×D) ehkäisevät värinäongelmia. Suorille, **lievästi koverille ja kuperille** hiomalaikkaprofiileille ulkopyörö-, taso-, **sisäpyörö- ja pyörtöhiontaan**. Asennettava ehdottomasti oikeaan asentoon (kaltevuus molempiin akselisuuntiin 3° - 15° hiomalaikan keskiöön nähden). Oikaisinta on käännettävä tasaisin väliajoin pitimessä 90° tasaisen kulumisen varmistamiseksi.

Tekninen kuvaus

Oikaisintyyppi	Yksirae
Kokonaispituus L	31,5 mm
Timanttipaino	0,7 kt
Hiomalaikkamitoille	Ø 250 × 50–Ø 400 × 35 mm
Pään Ø D ₂	9,3 mm
Hioma-aineen lyhenne	D

Tuotetyyppi

Oikaisimet