



Nivelhaka-avain nokalla, Mutterin ulko-Ø: 60-90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628000 60-90
GTIN	4020772051754
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	280 mm
Mutterin ulko-Ø	60 - 90 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	775D
Tuotetyyppi	Haka-avain